

Fluidmaster Universalventiler

– Verdens mest solgte flottørventiler



1/2"
(R15)



1/2"
(R15)



3/8"
(R10)

Passer til
de fleste
innbyggings-
sisterner

UNIVERSAL

Med sin høye fleksibilitet passer den til de fleste wc-modeller, og finnes både med underkoblet og sidekoblet tilslutning.

HØY KVALITET

Tilslutningen er laget av messing, holdbart og sikkert.

VELPRØVD KONSTRUKSJON

Mer enn 4 millioner ventiler er installert i Norden.

STABIL FLYT

Forsynt med en unik lyd- og flytdemper, som gir lavt lydnivå og stabil flyt uavhengig av vanntrykk.

SENKER KOSTNADER

Smart vedlikehold og enkle reparasjoner kan erstatte kostbare bytter av toaletter.

ENKEL Å INSTALLERE

Flottørarm med skrufunksjon, finjustering kan gjøres fra oversidan.

EKSAKT

Gir svært eksakt fylling, tilsvarende valgt nivåinnstilling.

SPARER VANN

og tar dermed hensyn til miljøet.

	RSK nr	NRF nr	VVS nr	LVI nro
FLUIDMASTER UNDERKOBLET 1/2" (R15)	7899987	6188551	617661104	5736011
FLUIDMASTER SIDEKOBLET 1/2" (R15)	7899989	6188553	617661204	5736021
FLUIDMASTER SIDEKOBLET 3/8" (R10)	7828107	1398081	617661203	5736017
FLUIDMASTER MEMBRAN	7899991	6188555	617661800	5736051

Typegodkjenning

SVERIGE	SITAC 0044/05
NORGE	NPS 1096
DANMARK	VA 1.52/15783
FINLAND	YM35/6221/2005
EUROPA	EN 14124



För nyheter, følg oss!




Tubman AB • info@tubman.se • www.tubman.se
ISO 9001 och ISO 14001 (Nordisk Certifiering)

TUBMAN 
for varig resultat


Slik fungerer Fluidmaster-ventilen




1 Når sisternen tomes, synker flottøren, og flottørarmen drar kontrollnålen opp til øvre posisjon. Dette medfører at vannet tømmes i trykkammeret over membranen.




2 Når vannet og trykket i trykkammeret forsvinner, presses membranen opp av vanntrykket. Vannet flyter inn i ventilen og fyller sisternen.




3 Når sisternen fylles flyter flottøren opp. Flottørarmen skyves ned og vannet kan passere inn i trykkammeret. Med bevegelsen opp og ned renser kontrollnålen hullet i membranen og sikrer fri vanngjennomgang uten forurensninger og dermed også en sikker ventilfunksjon.



4 Når sisternen er full, har trykket i trykkammeret presset membranen ned mot ventilsetet, og ventilen blir stengt. Ventilen stenges fordi overflaten på membranens overside er åtte ganger større enn membranens tetningsflate.



5 Ventilen er stengt. Lyd- og vanntryksdempere er under statisk trykk (hvileposisjon).




6 Ventilen i åpen posisjon. Lyd- og vanntryksdempere er nå i funksjon. Det statiske trykket virker nå bare mot demperkroppens innside. På utsiden strømmes vannet i den spiralførmede vannkanalen under et dynamisk trykk. Det statiske trykket presser ut demperkroppens vannkanal og medfører kvelning av vannstrømmen og lyden.

Måle

Underkoble

NRF nr 6188551
Høyde: 305 mm
Bredde: 90 mm
Dybde: 70 mm



Sidekoble

NRF nr 6188553
og 1398081

Høyde: 220 mm
Bredde: 130 mm
Dybde: 55 mm

